

異物の混入した海苔を選別する光選別機

海苔選別機

LS2Aシリーズ



LS2A3R


SATAKE CORPORATION

仕様

| 型式 | LS2A2R, LS2A2L | LS2A3R, LS2A3L |
|---------------|---|----------------|
| 処理能力(枚/h) | 最大 18,000 (1列あたり 9,000) | |
| 識別できる異物 | 貝殻、木くず、草、わらくず、えび、虫、羽毛、塗装片(ペンキ)、金属くず、石、有色ガラス、有色ビニール ※異物の大きさの程度やアオノリ混入品を良品とする場合には、選別できない場合があります。 | |
| 識別できる形状不良 | 穴、破れ、欠け、幅不足、長さ不足、重なり (不良品として識別する程度は調整できます。) | |
| カメラ | CCDカメラ 4個 1列あたり2個(表面、裏面検査用) | |
| 光源 | 反射検査用:カラー(RGB)LED 透過検査用:赤(R)LED、近赤外線(NIR)LED | |
| 電源(V) | 三相200 | |
| 所要動力(kW) | 0.45 | |
| 質量(kg) | 435 | 445 |
| 消費工ア量(NL/min) | 200 | |
| 不良品選別先※ | 2か所 | 3か所 |

※LA2A3R,2A3Lは、不良品選別先が3か所あり、異物、形状不良(穴、破れ、欠け)、重なり不良品をそれぞれ任意の選別先に選別できます。(LS2A2R,2A2Lは不良品の選別先は2か所です)

寸法 (単位:mm)



※この図は、LA2A3Rです。LA2A3Lは、不良品排出ボックスが本体の反対側につきます。

⚠ 機械は取扱説明書をよく読み、じゅうぶんに点検整備をして正しく安全に使いましょう。商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ窓口

北海道 TEL.(011)812-3666(代) 小 山 TEL.(0285)27-5060(代) 名古屋 TEL.(0586)73-2177(代) 松 山 TEL.(089)982-6990(代)
北 上 TEL.(0197)64-0111(代) 柏 TEL.(04)7132-1181(代) 北 陸 TEL.(076)277-2085(代) 九 州 TEL.(092)412-0411(代)
秋 田 TEL.(018)839-0891(代) 東 京 TEL.(03)3253-3112(代) 大 阪 TEL.(06)6331-0558(代) 福 岡 TEL.(092)921-6111(代)
仙 台 TEL.(022)287-2733(代) 新 潟 TEL.(025)287-0177(代) 広 島 TEL.(082)420-8575(代) 熊 本 TEL.(096)382-2727(代)

株式会社サタケ

広島本社
〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号
TEL.(082)420-8558 FAX.(082)420-0003

東京本社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目7番2号
TEL.(03)3253-3112 FAX.(03)5256-7270

ホームページURL <http://www.satake-japan.co.jp/>

カタログ制作年月 2009年1月 No.435-01

株式会社サタケはマネジ
メントシステムの国際規格であるISO9001とISO14001
の認証を取得し、高品質な商品・サービスの提供に努めています。

ISO9001
認証取得
(品質マネジメントシステム)

ISO14001
認証取得
(環境マネジメントシステム)

サタケはチーム・マイナス6%に参加しています

