

原料玄米中の異物を除去

玄米粗選機

SDLA20A



SATAKE CORPORATION

コンパクトで高能率の新型粗選機が登場!

特長

1. 高い選別性能

大型の回転型スクリーンにより、玄米中の夾雑物（石、ワラ、紙紐、糸くずなど）を20t/hの大流量を確保したまま除去します。

2. 調整機能を装備

回転型スクリーンの回転数と角度を変えることにより、原料に合わせて選別の度合いを調整できます。

3. 省スペースで設置が容易

コンパクト・低風量ですので、付帯設備を含めて小さなスペースで設置できます。また振動が少ないため、設置場所を選ばず、補強等にかかるコストを削減可能です。

4. メンテナンスが容易

点検口が大きいので、清掃が楽に行えます。

仕様

名称・型式	玄米粗選機・SDLA20A		
処理能力 ※1	20t/h		
所要動力	本 機：三相200V 1.5kW 蛍光灯：単相100V 0.018kW (アスピレータ用※2)		
必要風量	本 機：6m ³ /min アスピレータ：40m ³ /min(静圧:0.5kPa)		
選別スクリーン回転数	10~20rpm(インバータにて変更※3)		
選別スクリーンと 主な異物の選別可否	選別スクリーン (選別部品)	大異物	
		小石 (φ4mm以上)	紙袋ヒモ (W10mm、L10mm以上)
		可	不可 (縦抜ける)
①シングルスクリーン (4×20mm長穴)	可	可	可
②ダブルスクリーン (内側φ7mm丸穴 外側4×20mm長穴)	可	可	可
本機寸法 (アスピレータ無し)	全長：1,610mm 幅：1,370mm 高さ：2,190mm		
機体質量	約600kg(アスピレータ無しの場合)		

※1 能力は原料状態によって変わります。


また、低温貯蔵米は常温(室温)に戻して使用してください。

※2 アスピレータはオプションです。毛髪、紙片、糸くず、粉塵等の軽異物を除去する場合に使用します。


※3 インバータは必ず取り付けして下さい。
回転数は原料は流量によって変わります。

※4 異物の選別可否は参考です。

構造



寸法 (単位mm)



▲ 機械は取扱説明書をよく読み、じゅうぶんに点検整備をして正しく安全に使いましょう。商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ窓口

北海道 TEL.(011)812-3666(代) 小 山 TEL.(0285)27-5060(代)
北 上 TEL.(0197)64-0111(代) 柏 TEL.(04)7132-1181(代)
秋 田 TEL.(018)839-0891(代) 東 京 TEL.(03)3253-3112(代)
仙 台 TEL.(022)287-2733(代) 新 潟 TEL.(025)287-0177(代)

名古屋 TEL.(0586)73-2177(代) 松 山 TEL.(089)982-6990(代)
北 陸 TEL.(076)277-2085(代) 九 州 TEL.(092)412-0411(代)
大 阪 TEL.(06)6867-6015(代) 福 岡 TEL.(092)921-6111(代)
広 島 TEL.(082)420-8575(代) 熊 本 TEL.(096)382-2727(代)

株式会社 サタケ

広島本社
〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号
TEL.082(420)8549 FAX.082(420)0003

東京本社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目7番2号
TEL.03(3253)3112 FAX.03(5256)7270

ホームページURL <http://www.satake-japan.co.jp/>

カタログ制作年月 2013年5月 No.228-01

株式会社サタケはマネジ
メントシステムの国際規格であるISO9001とISO14001
の認証を取得し、高品質な商品・サービスの提供に努めています。

ISO9001
認証取得
(品質マネジメントシステム)

ISO14001
認証取得
(環境マネジメントシステム)



みんなで食料自給率アップ!